


Priključek za pregradne stene QSS-10-F

Številka dela: 130643

FESTO



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|---|--|
| Velikost | standardna |
| Nazivni premer | 6.5 mm |
| Položaj vgradnje | poljubno |
| Zasnova | pregrada |
| Velikost posode | 10 |
| Konstruktivna zgradba | princip Push-Pull |
| Delovni tlak celotnega temperaturnega območja | -0.095 MPa...0.6 MPa -0.95 bar...6 bar -13.775 psi...87 psi |
| Od temperature odvisen delovni tlak | -0.095 MPa...1.4 MPa -0.95 bar...14 bar -13.775 psi...203 psi |
| Napotek glede delovnega tlaka | Voda: največ 0,6 MPa pri največ 50 °C |
| Delovni medij | stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Voda (tekoča, brez ledu) |
| Napotek glede delovnega/krmilnega medija | možno delovanje z oljenjem |
| Razred korozijske odpornosti KBK | 1 – nizka korozijska obremenitev |
| Skladnost z LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Razred čistih prostorov | Razred 4 v skladu z ISO 14644-1 |
| Temperatura okolice | -10 °C...80 °C |
| Teža izdelka | 86 g |
| Pnevmatični priključek 1 | za gibko cev z zunanjim Ø 10 mm |
| Pnevmatični priključek 2 | za gibko cev z zunanjim Ø 10 mm |
| Barva sprostilnega obroča | modra |
| Napotek glede materialov | V skladu z RoHS |
| Material ohišja | Medenina, nikljana |
| Material sprostilnega obroča | POM |
| Material matice | medenina, nikljana |
| Material tesnila gibke cevi | NBR |
| Material segmenta za vpenjanje gibke cevi | visoko legirano nerjavno jeklo |