

# Vtično-navojni priključek T QST-1/4-6-100

Številka dela: 130796

FESTO



## Podatkovni list

| Značilnost                                    | Vrednost                                                                     |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Velikost                                      | standardna                                                                   |
| Nazivni premer                                | 4.3 mm                                                                       |
| Vrsta tesnila na čepu za pritvje              | Prevleka                                                                     |
| Položaj vgradnje                              | poljubno                                                                     |
| Zasnova                                       | T-oblika                                                                     |
| Velikost posode                               | 100                                                                          |
| Konstruktivna zgradba                         | princip Push-Pull                                                            |
| Delovni tlak celotnega temperaturnega območja | -0.095 MPa...0.6 MPa<br>-0.95 bar...6 bar<br>-13.775 psi...87 psi            |
| Od temperature odvisen delovni tlak           | -0.095 MPa...1.4 MPa<br>-0.95 bar...14 bar<br>-13.775 psi...203 psi          |
| Napotek glede delovnega tlaka                 | Voda: največ 0,6 MPa pri največ 50 °C                                        |
| Delovni medij                                 | stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:-:-]<br>Voda (tekoča, brez ledu) |
| Napotek glede delovnega/krmilnega medija      | možno delovanje z oljenjem                                                   |
| Razred korozijske odpornosti KBK              | 1 – nizka korozijska obremenitev                                             |
| Skladnost z LABS                              | VDMA24364-B1/B2-L                                                            |
| Razred čistih prostorov                       | Razred 4 v skladu z ISO 14644-1                                              |
| Temperatura okolice                           | -10 °C...80 °C                                                               |
| Nazivni pritezni moment                       | 9 Nm                                                                         |
| Toleranca za nazivni pritezni moment          | ± 20 %                                                                       |
| Teža izdelka                                  | 22 g                                                                         |
| Število izhodov                               | 2                                                                            |
| Število dovodnih vodov                        | 1                                                                            |
| Način pritrditve                              | zunanjí šestrob SW14                                                         |
| Pnevmatični priključek 1                      | Zunanji navoj R1/4                                                           |
| Pnevmatični priključek 2                      | za zunanji Ø gibke cevi 6 mm                                                 |
| Barva sprostilnega obroča                     | modra                                                                        |
| Material čepa za pritvje                      | Medenina, nikljana                                                           |
| Napotek glede materialov                      | V skladu z RoHS                                                              |
| Material ohišja                               | PBT                                                                          |

| Značilnost                                | Vrednost                       |
|-------------------------------------------|--------------------------------|
| Material sprostilnega obroča              | POM                            |
| Material tesnila gibke cevi               | NBR                            |
| Material segmenta za vpenjanje gibke cevi | visoko legirano nerjavno jeklo |