

## Cev iz umetne mase PUN-CM-10-SW

Številka dela: 130817

FESTO



### Podatkovni list

| Značilnost                            | Vrednost                                                          |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Zunanji Ø                             | 10 mm                                                             |
| Polmer upogibanja, pomemben za pretok | 60 mm                                                             |
| Notranji Ø                            | 7 mm                                                              |
| Najmanjši polmer upogibanja           | 30 mm                                                             |
| Lastnosti gibke cevi                  | primerno za energetske verige                                     |
| Od temperature odvisen delovni tlak   | -0.095 MPa...1 MPa<br>-0.95 bar...10 bar<br>-13.775 psi...145 psi |
| Površinska odpornost                  | 0.01 MOhm...10 MOhm                                               |
| Delovni medij                         | stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:::-]                  |
| Skladnost z LABS                      | VDMA24364-B2-L                                                    |
| Temperatura okolice                   | -35 °C...60 °C                                                    |
| Teža izdelka glede na dolžino         | 0.05158 kg/m                                                      |
| Pnevmatični priključek                | za zunanji Ø vtičnega priključka 10 mm                            |
| Barva                                 | črna                                                              |
| Trdota po Shoru                       | D 52 +/-3                                                         |
| Napotek glede materialov              | V skladu z RoHS                                                   |
| Material gibke cevi                   | TPE-U (PU)                                                        |