

# Prijemalo z mehom DHEB-51-E-D-E-L

Številka dela: 1320774

FESTO



## Podatkovni list

| Značilnost                                          | Vrednost                                                       |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Velikost                                            | 51                                                             |
| Hod meha                                            | 18 mm                                                          |
| Najmanjši premer, ki ga je treba prijeti            | 54 mm                                                          |
| Največji prijemalni premer                          | 68 mm                                                          |
| Položaj vgradnje                                    | poljubno                                                       |
| Način delovanja                                     | enosmerno delovanje<br>zaprt                                   |
| Funkcija prijemala                                  | prilagodljiva                                                  |
| Konstruktivna zgradba                               | kontrakcijska membrana<br>prisilno vodeno zaporedje gibanja    |
| Vodilo                                              | osnovno vodilo                                                 |
| Zaznavanje položaja                                 | za mejno stikalo                                               |
| Delovni tlak                                        | 4 bar...8 bar                                                  |
| Ponastavitveni tlak                                 | 1 bar                                                          |
| Največja delovna frekvenca vpenjala                 | 4 Hz                                                           |
| Najkrajši čas odpiranja pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) | 30 ms                                                          |
| Najkrajši čas zapiranja pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) | 70 ms                                                          |
| Delovni medij                                       | Stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:4:4]               |
| Napotek glede delovnega/krmilnega medija            | možno delovanje z oljenjem (potrebno pri nadaljnjem delovanju) |
| Razred korozijske odpornosti KBK                    | 2 – zmerna korozijska obremenitev                              |
| Skladnost z LABS                                    | VDMA24364 – cona III                                           |
| Temperatura okolice                                 | 5 °C...60 °C                                                   |
| Srednji interval zamenjave za meh                   | 0.5 mio. cik. del.                                             |
| Orientacijska vrednost za delovno obremenitev       | 2.5 kg                                                         |
| Teža izdelka                                        | 490 g                                                          |
| Način pritrditve                                    | z zunanjim navojem<br>s protimatico<br>izbirno:                |
| Pnevmatični priključek                              | G1/8                                                           |
| Napotek glede materialov                            | V skladu z RoHS                                                |
| Material meha                                       | EPDM                                                           |
| Material ohišja                                     | Aluminij<br>eloksiran                                          |

