

**Vložek**  
**QSPLKG10-3**  
Številka dela: 132853

**FESTO**



## Podatkovni list

| Značilnost                                    | Vrednost                                                          |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Velikost                                      | Mini                                                              |
| Nazivni premer                                | 1.8 mm                                                            |
| Vrsta tesnila na čepu za pritvitje            | O-obroč                                                           |
| Položaj vgradnje                              | poljubno                                                          |
| Zasnova                                       | L-oblika                                                          |
| Velikost posode                               | 10                                                                |
| Konstruktivna zgradba                         | princip Push-Pull                                                 |
| Delovni tlak celotnega temperaturnega območja | -0.095 MPa...1 MPa<br>-0.95 bar...10 bar<br>-13.775 psi...145 psi |
| Delovni medij                                 | stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:::-]                  |
| Napotek glede delovnega/krmilnega medija      | možno delovanje z oljenjem                                        |
| Razred korozijske odpornosti KBK              | 1 – nizka korozijska obremenitev                                  |
| Skladnost z LABS                              | VDMA24364-B1/B2-L                                                 |
| Temperatura okolice                           | -5 °C...60 °C                                                     |
| Teža izdelka                                  | 2.1 g                                                             |
| Način pritrditve                              | Pritrdilna igla                                                   |
| Pnevmatični priključek 1                      | vložek 10 mm                                                      |
| Pnevmatični priključek 2                      | za gibko cev z zunanjim Ø 3 mm                                    |
| Barva sprostilnega obroča                     | modra                                                             |
| Napotek glede materialov                      | V skladu z RoHS                                                   |
| Material ohišja                               | Ojačan PA                                                         |
| Material sprostilnega obroča                  | POM                                                               |
| Material tesnila gibke cevi                   | NBR                                                               |
| Material segmenta za vpenjanje gibke cevi     | visoko legirano nerjavno jeklo                                    |