

Enota za pripravo zraka LFR-3/8-D-MIDI-KF-A

Številka dela: 185774

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	midi
Serijska	D
Zaščita pred aktiviranjem	Vrtljivi gumb z aretnim mehanizmom
Položaj vgradnje	navpično +/- 5°
Finost filtra	40 µm
Izpust kondenzata	popolnoma avtomatsko
Konstruktivna zgradba	odcepní modul Tlačno stikalo vklopni ventil filter regulator z manometrom
Največja količina kondenzata	43 cm³
Zaščita posode	kovinska zaščitna košara
Prikaz tlaka	z manometrom
Delovni tlak	0.2 MPa...1.2 MPa 2 bar...12 bar 29 psi...174 psi
Območje regulacije tlaka	0.05 MPa...1.2 MPa 0.5 bar...12 bar 7.25 psi...174 psi
Največja histereza tlaka	0.03 MPa 0.3 bar 4.35 psi
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)	2420 l/min
Delovni medij	stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [-:~:] Inertni plini
Razred korozijske odpornosti KBK	2 – zmerna korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Razred čistosti zraka na izhodu	Stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:8:4] Inertni plini
Temperatura medija	-10 °C...60 °C
Temperatura okolice	-10 °C...60 °C
Teža izdelka	2400 g
Način pritrditve	vgradnja v napeljavno z opremo izbirno:

Značilnost	Vrednost
Pnevmatični priključek 1	G3/8
Pnevmatični priključek 2	G3/8
Material ohišja	cinkova tlačna litina
Material posode	PC