


Enota za pripravo zraka FRC-1/8-D-MINI-KB

Številka dela: 185803

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	Mini
Serijska	D
Zaščita pred aktiviranjem	Vrtljivi gumb z aretnim mehanizmom
Položaj vgradnje	navpično +/- 5°
Finost filtra	40 µm
Izpust kondenzata	ročno obračanje
Konstruktivna zgradba	odcepní modul Tlačno stikalo filter regulator z manometrom Proportionalni standardni naoljevalnik z oljno meglico
Največja količina kondenzata	22 cm³
Zaščita posode	kovinska zaščitna košara
Prikaz tlaka	z manometrom
Delovni tlak	0.1 MPa...1.6 MPa 1 bar...16 bar 14.5 psi...232 psi
Območje regulacije tlaka	0.05 MPa...1.2 MPa 0.5 bar...12 bar 7.25 psi...174 psi
Največja histereza tlaka	0.025 MPa 0.25 bar 3.625 psi
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)	650 l/min
Delovni medij	stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [-:--] Inertni plini
Razred korozijske odpornosti KBK	2 – zmerna korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Razred čistosti zraka na izhodu	stisnjen zrak v skladu s standardom ISO 8573-1:2010 [7:4:-] Inertni plini
Temperatura medija	-10 °C...60 °C
Temperatura okolice	-10 °C...60 °C
Teža izdelka	1200 g
Način pritrditve	vgradnja v napeljavno z opremo izbirno:

Značilnost	Vrednost
Pnevmatični priključek 1	G1/8
Pnevmatični priključek 2	G1/8
Material ohišja	cinkova tlačna litina
Material posode	PC