

# Natično-navojni priključek CRCN-3/8-PK-6

Številka dela: 13974

FESTO



## Podatkovni list

| Značilnost                                    | Vrednost                                                       |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Nazivni premer                                | 5.3 mm                                                         |
| Vrsta tesnila na čepu za privitje             | tesnilni obroč                                                 |
| Velikost posode                               | 1                                                              |
| Delovni tlak celotnega temperaturnega območja | -0.95 bar...10 bar                                             |
| Delovni medij                                 | stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:::-]               |
| Napotek glede delovnega/krmilnega medija      | možno delovanje z oljenjem (potrebno pri nadaljnjem delovanju) |
| Razred korozijske odpornosti KBK              | 2 – zmerna korozijska obremenitev                              |
| Skladnost z LABS                              | VDMA24364-B2-L                                                 |
| Primerno za živila                            | Glej razširjene informacije o materialu.                       |
| Temperatura okolice                           | 0 °C...60 °C                                                   |
| Teža izdelka                                  | 23.7 g                                                         |
| Pnevmatični priključek 1                      | zunanji navoj G3/8                                             |
| Pnevmatični priključek 2                      | za zunanji Ø cevi 8 mm                                         |
| Napotek glede materialov                      | V skladu z RoHS                                                |
| Material ohišja                               | visoko legirano nerjavno jeklo                                 |
| Material navojnega tesnila                    | ojačan PA<br>TPE-U (PU)                                        |