


# Magnetni ventil

## VZWD-L-M22C-M-G14-25-V-3AP4-8

Številka dela: 1491987

FESTO



## Podatkovni list

| Značilnost                     | Vrednost                                                                                                                                              |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konstruktivna zgradba          | neposredno krmiljeni sedežni ventil                                                                                                                   |
| Način upravljanja              | električno                                                                                                                                            |
| Načelo tesnjenja               | mehko                                                                                                                                                 |
| Položaj vgradnje               | poljubno                                                                                                                                              |
| Način pritrditve               | vgradnja v napeljavo                                                                                                                                  |
| Priključek armature            | G1/4                                                                                                                                                  |
| Električni priključek          | Oblika A<br>Vtič<br>v skladu z EN 175301-803<br>štirikotna oblika                                                                                     |
| Nazivni premer                 | 2.5 mm                                                                                                                                                |
| Ventilska funkcija             | 2/2, zaprt, monostabilen                                                                                                                              |
| Pomožno ročno upravljanje      | brez                                                                                                                                                  |
| Smer toka                      | ni reverzibilna                                                                                                                                       |
| Medij                          | stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:4:4]<br>inertni plini<br>mineralno olje<br>voda<br>nevtralne tekočine<br>drugi pretočni mediji na zahtevo |
| Nazivni tlak armature PN       | 50                                                                                                                                                    |
| Tlačna razlika                 | 0 MPa<br>0 bar<br>0 psi                                                                                                                               |
| Karakteristike tuljave         | 230 V AC: 50/60 Hz, pritezna moč 10,5 VA, držalna moč 7,6 VA                                                                                          |
| Razred izolacijskega materiala | F                                                                                                                                                     |
| Dovoljena nihanja napetosti    | +/- 10 %                                                                                                                                              |
| Trajanje vklopa                | 100%                                                                                                                                                  |
| Način vračanja                 | mehanska vzmet                                                                                                                                        |

| Značilnost                                                   | Vrednost                                                       |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Način krmiljenja                                             | neposredno                                                     |
| Tlak medija                                                  | 0 MPa...0.8 MPa<br>0 bar...8 bar<br>0 psi...116 psi            |
| Največja viskoznost                                          | 22 mm <sup>2</sup> /s                                          |
| Temperatura medija                                           | -10 °C...80 °C                                                 |
| Temperatura okolice                                          | -10 °C...35 °C                                                 |
| Stopnja puščanja v skladu z EN 12266-1                       | A                                                              |
| Pretok Kv                                                    | 0.16 m <sup>3</sup> /h                                         |
| Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343) | 170 l/min                                                      |
| Čas vklopa                                                   | 25 ms                                                          |
| Čas izklopa                                                  | 10 ms                                                          |
| Napotek glede materialov                                     | V skladu z RoHS                                                |
| Skladnost z LABS                                             | VDMA24364 – cona III                                           |
| Material ohišja                                              | Medenina                                                       |
| Številka materiala ohišja                                    | CW614N                                                         |
| Material tesnil                                              | FPM                                                            |
| Material sidrne cevi                                         | visoko legirano jeklo                                          |
| Teža izdelka                                                 | 350 g                                                          |
| Oznaka CE (glej izjavo o skladnosti)                         | v skladu z direktivo EU o nizki napetosti                      |
| Oznaka UKCA (glejte izjavo o skladnosti)                     | v skladu s predpisi Združenega kraljestva za električno opremo |
| Stopnja zaščite                                              | IP65                                                           |
| Razred korozijske odpornosti KBK                             | 1 – nizka korozijska obremenitev                               |
| Največji pritezni moment, priključni navoj                   | 35 Nm                                                          |
| Največji pritezni moment pritrditve tuljave                  | 2 Nm                                                           |