

Vakuumsko sesalo

ESS-30-SNA

Številka dela: 189303

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Najmanjši polmer obdelovanca	110 mm
Nazivni premer	3 mm
Premer priseska	30 mm
Prostornina priseska	0.867 cm ³
Položaj priključitve	zgoraj
Položaj vgradnje	poljubno
Posebne lastnosti	antistatično
Dodelitev držala priseska	velikost 4
Oblika priseska	okroglo, ploščato
Delovni tlak	-95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
Nazivni delovni tlak	-70 kPa -0.7 bar -10.15 psi
Površinska odpornost	200 Ohm
Delovni medij	atmosferski zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Razred korozijske odpornosti KBK	1 – nizka korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-A1-L
Primerno za živila	Glej razširjene informacije o materialu.
Temperatura okolice	-10 °C...70 °C
Držalna sila pri nazivnem delovnem tlaku	40.8 N
Prečna sila pri nazivnem delovnem tlaku	20 N
Teža izdelka	9 g
Način pritrditve	prek vakuumskega priključka
Vakuumski priključek	M6
Barva	črna/bela pika
Trdota po Shoru	50 +/- 5
Material čepa za pritvitje	Medenina, nikljana Jeklo, pocinkano in kromirano
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS

Značilnost	Vrednost
Material priseska	NBR