


Linearna enota SLE-50- -KF-A

Številka dela: 150921

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Hod	10 mm...500 mm
Premer bata	50 mm
Način delovanja pogonske enote	jarem
Blaženje	Blažilnik, trda karakteristika
Položaj vgradnje	poljubno
Vodilo	Kroglično obtočno vodilo
Konstruktivna zgradba	vodilo
Zaznavanje položaja	za mejno stikalo za induktivne senzorje
Delovni tlak	0.15 MPa...1.2 MPa 1.5 bar...12 bar
Način delovanja	dvosmerno delovanje
Delovni medij	Stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Napotek glede delovnega/krmilnega medija	možno delovanje z oljenjem (potrebno pri nadaljnjem delovanju)
Razred korozijske odpornosti KBK	0 – brez korozijske obremenitve
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura okolice	-20 °C...80 °C
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), povratni tok	990 N
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok	1178 N
Premikajoča se masa pri hodu 0 mm	3600 g
Dodatna premikajoča se masa na 10 mm hoda	77 g
Osnovna teža pri 0 mm hoda	9200 g
Pribitek teže na 10 mm hoda	125 g
Pnevmatični priključek	G1/4
Material pokrova	aluminijeva litina
Material tesnil	PA
Material ohišja	Aluminijeva litina
Material batnice	visoko legirano jeklo
Material cevi valja	gnetna aluminijeva zlitina