


# Vakuumsko sesalo

## ESS-60-EF

Številka dela: 189357

FESTO



## Podatkovni list

| Značilnost                               | Vrednost                                                                                 |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Najmanjši polmer obdelovanca             | 120 mm                                                                                   |
| Nazivni premer                           | 6 mm                                                                                     |
| Premer priseska                          | 60 mm                                                                                    |
| Prostornina priseska                     | 19.77 cm <sup>3</sup>                                                                    |
| Položaj priključitve                     | zgoraj                                                                                   |
| Položaj vgradnje                         | poljubno                                                                                 |
| Dodelitev držala priseska                | Velikost 5                                                                               |
| Oblika priseska                          | okroglo, zelo globoko                                                                    |
| Delovni tlak                             | -95 kPa...0 kPa<br>-0.95 bar...0 bar<br>-13.775 psi...0 psi                              |
| Nazivni delovni tlak                     | -70 kPa<br>-0.7 bar<br>-10.15 psi                                                        |
| Delovni medij                            | atmosferski zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:-:-]                                      |
| Razred korozijske odpornosti KBK         | 1 – nizka korozijska obremenitev                                                         |
| Skladnost z LABS                         | VDMA24364-A1-L                                                                           |
| Primerno za živila                       | Glej razširjene informacije o materialu.                                                 |
| Temperatura okolice                      | -10 °C...200 °C                                                                          |
| Držalna sila pri nazivnem delovnem tlaku | 162.5 N                                                                                  |
| Prečna sila pri nazivnem delovnem tlaku  | 62.5 N                                                                                   |
| Teža izdelka                             | 48 g                                                                                     |
| Način pritrditve                         | prek vakuumskega priključka                                                              |
| Vakuumski priključek                     | M10                                                                                      |
| Barva                                    | siva                                                                                     |
| Trdota po Shoru                          | 60 +/- 5                                                                                 |
| Material čepa za privitje                | gnetna aluminijeva zlitina, nikljana<br>Jeklo, nikljano<br>Jeklo, pocinkano in kromirano |
| Napotek glede materialov                 | V skladu z RoHS                                                                          |
| Material priseska                        | FPM                                                                                      |