


Mejno stikalo SMT0-1-PS-S-LED-24-C

Številka dela: 151685

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Zasnova	blokovna zasnova
Na podlagi standarda	EN 60947-5-2
Odobritev	RCM Mark
Oznaka CE (glej izjavo o skladnosti)	v skladu z direktivo EU EMV v skladu z direktivo EU RoHS
Oznaka UKCA (glejte izjavo o skladnosti)	v skladu s predpisi Združenega kraljestva za EMC v skladu s predpisi ZK RoHS
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Merilna veličina	Pozicija
Merilno načelo	magnetno-induktivno
Temperatura okolice	-25 °C...70 °C
Ponovljivost	0.2 mm
Preklopni izhod	PNP
Funkcija preklopnega elementa	vklopni kontakt
Histereza	0.1 mm...1.5 mm
Čas vklopa	1 ms
Čas izklopa	1 ms
Največja preklopna frekvenca	1 kHz
Največji izhodni tok	200 mA
Največja preklopna zmogljivost DC	6 W
Padec napetosti	3 V
Induktivni zaščitni tokokrog	prilagojeno tuljavam MZ, MY, ME
Preostali tok	0.01 mA
Odpornost proti kratkemu stiku	taktirajoča
Odpornost proti preobremenitvi	na voljo
Območje delovne napetosti DC	10 V...30 V
Preostala valovitost	10 %
Zaščito pred obrnjeno polariteto	za vse električne priključke
Električni priključek 1, vrsta priključka	vtič
Električni priključek 1, priključna tehnika	M8x1, A-kodiran v skladu z EN 61076-2-104
Električni priključek 1, število polov/žil	3
Smer izhoda priključka	vzdolžno

Značilnost	Vrednost
Material vtičnih kontaktov	medenina, pozlačena
Način pritrditve	z opremo
Položaj vgradnje	poljubno
Teža izdelka	20 g
Barva ohišja	črna
Material ohišja	PC PET POM PUR jeklo cinkova tlačna litina
Prikaz preklopnega stanja	Rumena LED-dioda
Stopnja zaščite	IP67
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L