

# Vakuumski prisesek ESV-30-SN

Številka dela: 190984

FESTO



## Podatkovni list

| Značilnost                               | Vrednost                                                    |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Najmanjši polmer obdelovanca             | 110 mm                                                      |
| Premer priseska                          | 30 mm                                                       |
| Prostornina priseska                     | 0.867 cm <sup>3</sup>                                       |
| Položaj priključitve                     | zgoraj                                                      |
| Položaj vgradnje                         | poljubno                                                    |
| Oblika priseska                          | okroglo, ploščato                                           |
| Delovni tlak                             | -95 kPa...0 kPa<br>-0.95 bar...0 bar<br>-13.775 psi...0 psi |
| Nazivni delovni tlak                     | -70 kPa<br>-0.7 bar<br>-10.15 psi                           |
| Delovni medij                            | atmosferski zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:-:-]         |
| Skladnost z LABS                         | VDMA24364-A1-L                                              |
| Primerno za živila                       | Glej razširjene informacije o materialu.                    |
| Temperatura okolice                      | -10 °C...70 °C                                              |
| Držalna sila pri nazivnem delovnem tlaku | 40.8 N                                                      |
| Teža izdelka                             | 2.7 g                                                       |
| Barva                                    | črna                                                        |
| Trdota po Shoru                          | 60 +/- 5                                                    |
| Napotek glede materialov                 | V skladu z RoHS                                             |
| Material priseska                        | NBR                                                         |