

Standardni valj DSNU-8-100-P-A

Številka dela: 19182

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Hod	100 mm
Premer bata	8 mm
Navoj batnice	M4
Blaženje	elastični blažilni obroči/elastične blažilne plošče na obeh straneh
Položaj vgradnje	poljubno
V skladu s standardom	CETOP RP 52 P ISO 6432
Konec batnice	zunanji navoj
Konstruktivna zgradba	Bat Batnica Cev valja
Zaznavanje položaja	za mejno stikalo
Različice	enostranska batnica
Delovni tlak	0.15 MPa...1 MPa 1.5 bar...10 bar
Način delovanja	dvosmerno delovanje
Delovni medij	Stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Napotek glede delovnega/krmilnega medija	možno delovanje z oljenjem (potrebno pri nadaljnjem delovanju)
Razred korozijske odpornosti KBK	2 – zmerna korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Razred čistih prostorov	Razred 6 v skladu z ISO 14644-1
Temperatura okolice	-20 °C...80 °C
Udarna energija v končnih položajih	0.03 J
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), povratni tok	22.6 N
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok	30.2 N
Premikajoča se masa pri hodu 0 mm	7.5 g
Dodatna premikajoča se masa na 10 mm hoda	1 g
Osnovna teža pri 0 mm hoda	34.6 g
Pribitek teže na 10 mm hoda	2.4 g
Način pritrditve	z opremo
Pnevmatični priključek	M5
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS

Značilnost	Vrednost
Material pokrova	Gnetna aluminijeva zlitina brezbarven, eloksiran
Material tesnil	NBR TPE-U (PU)
Material batnice	visoko legirano nerjavno jeklo
Material cevi valja	visoko legirano nerjavno jeklo