

# Filter regulator LFR-3/4-D-5M-DI-MAXI-A

Številka dela: 192394

**FESTO**



## Podatkovni list

| Značilnost                                                   | Vrednost                                                                     |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Velikost                                                     | maksi                                                                        |
| Serija                                                       | D                                                                            |
| Zaščita pred aktiviranjem                                    | Vrtljivi gumb z aretnim mehanizmom                                           |
| Položaj vgradnje                                             | navpično +/- 5°                                                              |
| Finost filtra                                                | 5 µm                                                                         |
| Izpust kondenzata                                            | popolnoma avtomatsko                                                         |
| Konstruktivna zgradba                                        | filter regulator z manometrom                                                |
| Največja količina kondenzata                                 | 43 cm³                                                                       |
| Zaščita posode                                               | kovinska zaščitna košara                                                     |
| Prikaz tlaka                                                 | z manometrom                                                                 |
| Delovni tlak                                                 | 0.2 MPa...1.2 MPa<br>2 bar...12 bar                                          |
| Območje regulacije tlaka                                     | 0.5 bar...12 bar                                                             |
| Največja histereza tlaka                                     | 0.04 MPa<br>0.4 bar<br>5.8 psi                                               |
| Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343) | 5800 l/min                                                                   |
| Delovni medij                                                | stisnjen zrak v skladu s standardom ISO 8573-1:2010 [7:9:-]<br>Inertni plini |
| Skladnost z LABS                                             | VDMA24364-B1/B2-L                                                            |
| Temperatura skladiščenja                                     | -10 °C...60 °C                                                               |
| Razred čistosti zraka na izhodu                              | stisnjen zrak v skladu s standardom ISO 8573-1:2010 [6:8:4]<br>Inertni plini |
| Temperatura medija                                           | 5 °C...60 °C                                                                 |
| Temperatura okolice                                          | 5 °C...60 °C                                                                 |
| Teža izdelka                                                 | 1670 g                                                                       |
| Način pritrditve                                             | vgradnja v napeljavo                                                         |
| Pnevmatični priključek 1                                     | G3/4                                                                         |
| Pnevmatični priključek 2                                     | G3/4                                                                         |
| Napotek glede materialov                                     | V skladu z RoHS                                                              |
| Material ohišja                                              | cinkova tlačna litina                                                        |
| Material posode                                              | PC                                                                           |