

Najfinejši filter LFMA-D-MAXI

Številka dela: 192565

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Serijska	D
Velikost	maksi
Konstruktivna zgradba	vlaknasti filter
Finost filtra	0.01 µm
Izpust kondenzata	ročno obračanje
Delovni tlak	1 bar...16 bar
Delovni medij	Stisnjen zrak po standardu ISO 8573-1:2010 [6:8:4] Inertni plini
Razred čistosti zraka na izhodu	stisnjen zrak v skladu s standardom ISO 8573-1:2010 [1:7:2] Inertni plini
Učinkovitost filtra	99.99 %
Zaščita posode	kovinska zaščitna košara
Razred korozijske odpornosti KBK	2 – zmerna korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medija	5 °C...60 °C
Temperatura okolice	-10 °C...60 °C
Stopnja ločevanja drobnih delcev	99995 %
MPPS	0.05 µm
Učinkovitost ločevanja MPPS	99.95 %
Vsebnost preostalega olja	0.01 mg/m³
Stopnja ločevanja oljnega aerosola	99 %
Način pritrditve	vgradnja v napeljavo z opremo izbirno:
Položaj vgradnje	navpično +/- 5°
Pnevmatični priključek 1	priključna plošča
Pnevmatični priključek 2	Priključna plošča
Material ohišja	cinkova tlačna litina
Material filtra	borsilikatna vlakna
Material posode	PC
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS