


Priključni vodniki KMP4-9P-10-PVC

Številka dela: 193013

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Na podlagi standarda	DIN 41652
Oznaka linije	z opremo
Pogostost priključka	50
Teža izdelka	791 g
Električni priključek 1, funkcija	Stran področne naprave
Električni priključek 1, zasnova	ogлата oblika
Električni priključek 1, vrsta priključka	doza
Električni priključek 1, kabelski izhod	pod kotom
Električni priključek 1, priključna tehnika	Sub-D
Električni priključek 1, število polov/žil	9
Električni priključek 1, zasedeni poli/žile	9
Električni priključek 1, vrsta pritrditve	2 x vijak M3
Električni priključek 2, funkcija	Stran krmilne enote
Električni priključek 2, vrsta priključka	kabel
Električni priključek 2, priključna tehnika	odprt konec
Električni priključek 2, število polov/žil	10
Električni priključek 2, zasedeni poli/žile	9
Območje delovne napetosti DC	0 V...30 V
Nazivna delovna napetost DC	24 V
Tokovna obremenljivost pri 40 °C	3 A
Odpornost proti udarni napetosti	1 kV
Dolžina kabla	10 m
Lastnost voda	primerno za energetske verige
Preskusni pogoji vodnika	preskusni pogoji na zahtevo
Polmer upogibanja, fiksna napeljava kablov	24 mm
Polmer upogibanja, premična napeljava kablov	39 mm
Premer kabla	7.4 mm
Toleranca, premer kabla	± 0,4 mm
Zgradba kabla	10 x 0,25 mm ²
Nazivni prečni prerez vodnika	0.25 mm ²
Konci žil	topo odrezani

Značilnost	Vrednost
Stopnja zaščite	IP65
Napotek glede stopnje zaščite	v montiranem stanju
Temperatura okolice	-40 °C...70 °C
Temperatura okolice pri gibljivi napeljavi kablov	-5 °C...70 °C
Temperatura skladiščenja	-25 °C...75 °C
Oznaka CE (glej izjavo o skladnosti)	v skladu z direktivo EU RoHS
Oznaka UKCA (glejte izjavo o skladnosti)	v skladu s predpisi ZK RoHS
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Stopnja umazanosti	3
Material kabelskega plašča	PVC
Barva kabelskega plašča	siva
Material ohišja	PA
Barva ohišja	črna
Material tesnil	NBR
Material vtičnih kontaktov	bakrova zlitina, pozlačena