


# Vklopni ventil HEP-1-D-MAXI

Številka dela: 193260

FESTO



## Podatkovni list

| Značilnost                                                   | Vrednost                                                            |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Konstruktivna zgradba                                        | batni drsnik                                                        |
| Način upravljanja                                            | pnevmatično                                                         |
| Načelo tesnjenja                                             | mehko                                                               |
| Funkcija iztekajočega zraka                                  | brez možnosti dušenja                                               |
| Pomožno ročno upravljanje                                    | brez                                                                |
| Način vračanja                                               | mehanska vzmet                                                      |
| Ventilska funkcija                                           | 3/2, zaprt, monostabilen                                            |
| Delovni tlak                                                 | 0 MPa...1.6 MPa<br>0 bar...16 bar                                   |
| Krmilni tlak                                                 | 3 bar...16 bar                                                      |
| Vrednost C                                                   | 27.6 l/sbar                                                         |
| b-vrednost                                                   | 0.32                                                                |
| Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343) | 6500 l/min                                                          |
| Delovni medij                                                | Stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:4:4]<br>Inertni plini   |
| Napotek glede delovnega/krmilnega medija                     | možno delovanje z oljenjem (potrebno pri nadaljnjem delovanju)      |
| Razred korozijske odpornosti KBK                             | 2 – zmerna korozijska obremenitev                                   |
| Napotek glede materialov                                     | V skladu z RoHS                                                     |
| Skladnost z LABS                                             | VDMA24364-B1/B2-L                                                   |
| Temperatura medija                                           | -10 °C...60 °C                                                      |
| Temperatura okolice                                          | -10 °C...60 °C                                                      |
| Način pritrditve                                             | vgradnja v napeljavo<br>z opremo                                    |
| Položaj vgradnje                                             | poljubno                                                            |
| Smer toka                                                    | ni reverzibilna                                                     |
| Teža izdelka                                                 | 800 g                                                               |
| Pnevmatični priključek 1                                     | G1                                                                  |
| Pnevmatični priključek 2                                     | G1                                                                  |
| Pnevmatični priključek 3                                     | G3/8                                                                |
| Priključek za krmilni zrak 12                                | G1/8                                                                |
| Razred čistosti zraka na izhodu                              | Stisnjen zrak po standardu ISO 8573-1:2010 [7:4:4]<br>Inertni plini |

| Značilnost      | Vrednost                  |
|-----------------|---------------------------|
| Material tesnil | NBR                       |
| Material ohišja | aluminijeva tlačna litina |