

# Vakuumska sesalna šoba VN-07-M-T3-PI4-VI4-RI4

Številka dela: 193545

FESTO



## Podatkovni list

| Značilnost                                    | Vrednost                                         |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Nazivni premer Lavalove šobe                  | 0.7 mm                                           |
| Dimenzija rasterja                            | 14 mm                                            |
| Položaj vgradnje                              | poljubno                                         |
| Karakteristika ejektorja                      | visok vakuum<br>Inline                           |
| Konstruktivna zgradba                         | T-oblika                                         |
| Delovni tlak za največji sesalni volumski tok | 7 bar                                            |
| Delovni tlak                                  | 1 bar...8 bar                                    |
| Delovni tlak za največji vakuum               | 5.8 bar                                          |
| Največji vakuum                               | 86 %                                             |
| Nazivni delovni tlak                          | 6 bar                                            |
| Največji sesalni volumski tok proti atmosferi | 13.5 l/min                                       |
| Čas prezračevanja pri nazivnem delovnem tlaku | 2.1 s                                            |
| Delovni medij                                 | Stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Napotek glede delovnega/krmilnega medija      | delovanje z oljenjem ni mogoče                   |
| Razred korozijske odpornosti KBK              | 1 – nizka korozijska obremenitev                 |
| Skladnost z LABS                              | VDMA24364-B1/B2-L                                |
| Temperatura medija                            | 0 °C...60 °C                                     |
| Temperatura okolice                           | 0 °C...60 °C                                     |
| Največji pritezni moment                      | 0.5 Nm                                           |
| Teža izdelka                                  | 22 g                                             |
| Način pritrditve                              | s prehodno izvrtino<br>z opremo                  |
| Pnevmatični priključek 1                      | G1/8                                             |
| Pnevmatični priključek 3                      | G1/8                                             |
| Vakuumski priključek                          | G1/8                                             |
| Material priključnega navoja                  | gnetna aluminijeva zlitina, eloksirana           |
| Napotek glede materialov                      | V skladu z RoHS                                  |
| Material tesnil                               | NBR                                              |
| Material lovilne šobe                         | POM                                              |
| Material ohišja                               | ojačan POM                                       |
| Material šobe                                 | gnetna aluminijeva zlitina                       |