

Os vretena DGE-40- -SP

Številka dela: 193747
Izdelek, ki se opušča


FESTO

Elektromehanska linearna os z vretenom.

Tip, ki se opušča. Dobavljiv do 2021. Za alternativni izdelek si oglejte portal za podporo.



Primer predstavitve



Podatkovni list

Splošni podatkovni list – posamezne vrednosti so odvisne od konfiguracije.

| Značilnost | Vrednost |
|---|--|
| Velikost | 40 |
| Rezerva giba | 20 mm |
| Premer vretena | 20 mm |
| Korak vretena | 20 mm/U |
| Vodilo | Kroglična vodila Vodilo za velike obremenitve |
| Konstruktivna zgradba | Elektromehanska linearna os z vretenom |
| Vrsta motorja | Koračni motor Servo motor |
| Maks. pospešek | 6 m/s ² |
| Maks. hitrost | 1 m/s |
| Ponovljivost | ±0,02 mm |
| Temperatura okolice | 0 ... 40 °C |
| Maks. moment pogona | 2,1 Nm |
| Maks. radialna sila na gonilni gredi | 250 N |
| Maks. podajalna sila Fx | 600 N |
| Vztrajnostni moment JH na meter giba | 1 kgcm ² |
| Vztrajnostni moment JL na kg koristne obremenitve | 0,101 kgcm ² |
| Podajalna konstanta | 20 mm/U |
| Material, končni pokrov | Aluminijeva litina za kovanje eloksiran |
| Material, sojemalo | Aluminijeva litina za kovanje eloksiran |
| Material, profil | Aluminijeva litina za kovanje eloksiran |
| Material, pokrivni trak | visokolegirano jeklo, nerjavno |
| Material, pokrov pogona | Aluminijeva litina za kovanje eloksiran |
| Material, vodilo drsnika | Aluminijeva litina za kovanje eloksiran |
| Material, vodilni drog | Jeklo za kotalne ležaje corrotect prevleka |
| Material, matica vretena | Jeklo za kotalne ležaje |
| Material, vreteno | Jeklo za kotalne ležaje |