

Enota za pripravo zraka LFRS-1/8-D-MINI-KB

Številka dela: 195010

Classic - ne uporabljajte za nove konstrukcije

z zaklenljivo glavo regulatorja in manometrom, za imenski tlak 12 bar, za nenaoljen zrak.

Moderne alternative najdete z vnosom prvih štirih mest kode tipa v polje za iskanje.

Tip, ki se opušta. Dobavljiv do 2022. Za alternativni izdelek si oglejte portal za podporo.

FESTO



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|--------------------------------------|---|
| Velikost | Mini |
| Serija | D |
| Varovanje vklopa | Vrtljiv gumb z integrirano ključavnico |
| Položaj vgradnje | pravokoten +/- 5° |
| Stopnja filtriranja | 40 µm |
| Izpust kondenzata | vrtljiv ročno |
| Konstruktivna zgradba | Razvejni modul Vklonni ventil Filter-regulator z manometrom |
| Maks. količina kondenzata | 22 cm ³ |
| Zaščita lončka | Kovinski zaščitni koš |
| Prikaz tlaka | z manometrom |
| Obratovalni tlak | 1 ... 16 bar |
| Območje regulacije tlaka | 0,5 ... 12 bar |
| Maks. tlačna histereza | 0,2 bar |
| Normalni imenski pretok | 700 l/min |
| Delovni medij | Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [-:--] Inertni plini |
| Razred odpornosti proti koroziji KBK | 2 - zmerna korozijska obremenitev |
| Stopnja čistosti zraka na izhodu | Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:8:4] Inertni plini |
| Temperatura medija | -10 ... 60 °C |
| Temperatura okolice | -10 ... 60 °C |
| Masa izdelka | 1.100 g |
| Način pritrditve | Vgradnja voda s priborom po izbiri: |
| Pnevmatični priključek 1 | G1/8 |
| Pnevmatični priključek 2 | G1/8 |
| Material, ohišje | cinkova tlačna litina |
| Material, lonček | PC |