

Magnetni ventil MHE2-MS1H-3/20-QS-4-K

Številka dela: 196157

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Ventilska funkcija	3/2, odprt, monostabilen
Način upravljanja	električno
Konstrukcijska širina	10 mm
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)	100 l/min
Pnevmatični delovni priključek	QS-4
Delovna napetost	24 V DC
Delovni tlak	-0.09 MPa...0.8 MPa -0.9 bar...8 bar -13.05 psi...116 psi
Konstruktivna zgradba	tlačno razbremenjeni sedežni ventil
Način vračanja	mehanska vzmet
Stopnja zaščite	IP55
Odobritev	RCM Mark c UL us – Recognized (OL)
Oznaka CE (glej izjavo o skladnosti)	v skladu z direktivo EU EMV v skladu z direktivo EU RoHS
Oznaka UKCA (glejte izjavo o skladnosti)	v skladu s predpisi Združenega kraljestva za EMC v skladu s predpisi ZK RoHS
Nazivni premer	2 mm
Dimenzija rasterja	14 mm
Napotek glede dimenzije rasterja	Najmanjša razdalja med ventili znaša 4 mm
Funkcija iztekajočega zraka	z možnostjo dušenja
Načelo tesnjenja	mehko
Položaj vgradnje	poljubno
Pomožno ročno upravljanje	tipkalna
Način krmiljenja	neposredno
Smer toka	reverzibilna z omejitvami
Prekritje	negativno prekrivanje
Zaščito pred obrnjeno polariteto	bipolarno
Dodatne funkcije	Gašenje obloka Zmanjšanje držalnega toka Zaščitni tokokrog

Značilnost	Vrednost
Delovni tlak, reverzibilen	-0.09 MPa...0.1 MPa -0.9 bar...1 bar -13.05 psi...14.5 psi
Največja preklopna frekvenca	330 Hz
Čas izklopa	2 ms
Čas vklopa	1.7 ms
Toleranca časa izklopa	+10 %/-30 %
Toleranca časa vklopa	+10%/-30%
Razpršitev časa preklopa od 1 Hz	0.2 ms
Trajanje vklopa	100%
Karakteristike tuljave	24 V DC: faza nizkega toka 1,25 W, faza visokega toka 5,0 W
Dovoljena nihanja napetosti	+/- 10 %
Delovni medij	Stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Napotek glede delovnega/krmilnega medija	možno delovanje z oljenjem (potrebno pri nadaljnjem delovanju)
Odpornost proti vibracijam	Preskus transportne uporabe s stopnjo resnosti 2 v skladu s FN 942017-4 in EN 60068-2-6
Omejitev temperature okolja in medija	v odvisnosti od preklopne frekvence (glej diagram)
Odpornost proti udarcem	preskus z udarci s stopnjo resnosti 2 v skladu z FN 942017-5 in EN 60068-2-27
Razred korozijske odpornosti KBK	2 – zmerna korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Razred čistih prostorov	Razred 6 v skladu z ISO 14644-1
Temperatura medija	-5 °C...60 °C
Temperatura okolice	-5 °C...60 °C
Teža izdelka	60 g
Električni priključek	kabel
Dolžina kabla	2.5 m
Način pritrditve	s prehodno izvrtino
Pnevmatični priključek 11	QS-4
Pnevmatični priključek 2	QS-4
Pnevmatični priključek 33	QS-4
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material tesnil	HNBR NBR
Material ohišja	cinkova tlačna litina, prevlečena
Material kabelskega plašča	PUR
Material vijakov	jeklo, pocinkano