


# Kompaktni valj ADVULQ-63- -A-P-A-S2

Številka dela: 156157

FESTO



## Podatkovni list

| Značilnost                                                | Vrednost                                                            |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Hod                                                       | 1 mm...300 mm                                                       |
| Premer bata                                               | 63 mm                                                               |
| Blaženje                                                  | elastični blažilni obroči/elastične blažilne plošče na obeh straneh |
| Položaj vgradnje                                          | poljubno                                                            |
| Način delovanja                                           | dvosmerno delovanje                                                 |
| Konec batnice                                             | zunanjí navoj                                                       |
| Konstruktivna zgradba                                     | Bat<br>Batnica                                                      |
| Zaznavanje položaja                                       | za mejno stikalo                                                    |
| Različice                                                 | skožnja batnica                                                     |
| Zaščita pred vzvojnimi obremenitvami/vodilo               | kvadratna batnica                                                   |
| Delovni tlak                                              | 0.1 MPa...1 MPa<br>1 bar...10 bar<br>14.5 psi...145 psi             |
| Delovni medij                                             | Stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                    |
| Napotek glede delovnega/krmilnega medija                  | možno delovanje z oljenjem (potrebno pri nadaljnjem delovanju)      |
| Razred korozijske odpornosti KBK                          | 2 – zmerna korozijska obremenitev                                   |
| Skladnost z LABS                                          | VDMA24364-B1/B2-L                                                   |
| Temperatura okolice                                       | -20 °C...80 °C                                                      |
| Udarna energija v končnih položajih                       | 0.7 J                                                               |
| Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), povratni tok | 1750 N                                                              |
| Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok        | 1750 N                                                              |
| Način pritrditve                                          | izbirno:<br>s prehodno izvrtino<br>z opremo                         |
| Pnevmatični priključek                                    | G1/8                                                                |
| Material veznih vijakov                                   | Jeklo, pocinkano                                                    |
| Material pokrova                                          | Gnetna aluminijeva zlitina                                          |
| Material dinamičnih tesnil                                | NBR<br>TPE-U (PU)                                                   |
| Material batnice                                          | visoko legirano jeklo                                               |
| Material cevi valja                                       | gnetna aluminijeva zlitina                                          |