

# Servomotor EMME-AS-60-S-LS-AM

Številka dela: 2089699

**FESTO**



## Podatkovni list

| Značilnost                               | Vrednost                                                                                                                                          |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Temperatura okolice                      | -10 °C...40 °C                                                                                                                                    |
| Temperatura skladiščenja                 | -20 °C...70 °C                                                                                                                                    |
| Relativna zračna vlažnost                | 0–90 %                                                                                                                                            |
| V skladu s standardom                    | IEC 60034                                                                                                                                         |
| Razred izolacijske zaščite               | F                                                                                                                                                 |
| Nazivni razred v skladu z EN 60034-1     | S1                                                                                                                                                |
| Stopnja zaščite                          | IP21                                                                                                                                              |
| Električna priključna tehnika            | vtič                                                                                                                                              |
| Napotek glede materialov                 | V skladu z RoHS                                                                                                                                   |
| Razred korozijske odpornosti KBK         | 0 – brez korozijske obremenitve                                                                                                                   |
| Skladnost z LABS                         | VDMA24364 – cona III                                                                                                                              |
| Odobritev                                | RCM Mark<br>c UL us – Recognized (OL)                                                                                                             |
| Oznaka CE (glej izjavo o skladnosti)     | v skladu z direktivo EU EMV<br>v skladu z direktivo EU o nizki napetosti<br>v skladu z direktivo EU RoHS                                          |
| Oznaka UKCA (glejte izjavo o skladnosti) | v skladu s predpisi Združenega kraljestva za EMC<br>v skladu s predpisi ZK RoHS<br>v skladu s predpisi Združenega kraljestva za električno opremo |
| Nazivna delovna napetost DC              | 360 V                                                                                                                                             |
| Nazivna napetost DC                      | 360 V                                                                                                                                             |
| Vezava navitja                           | Zvezda, znotraj                                                                                                                                   |
| Število parov polov                      | 3                                                                                                                                                 |
| Navor v mirovanju                        | 0.7 Nm                                                                                                                                            |
| Nazivni navor                            | 0.6 Nm                                                                                                                                            |
| Konični navor                            | 2.8 Nm                                                                                                                                            |
| Nazivna vrtilna hitrost                  | 3000 1/min                                                                                                                                        |
| Največja vrtilna hitrost                 | 5131 1/min                                                                                                                                        |
| Nazivna moč motorja                      | 190 W                                                                                                                                             |
| Stalni tok v mirovanju                   | 0.9 A                                                                                                                                             |
| Nazivni tok motorja                      | 0.8 A                                                                                                                                             |
| Konični tok                              | 3.6 A                                                                                                                                             |
| Motorna konstanta                        | 0.75 Nm/A                                                                                                                                         |

| Značilnost                                                    | Vrednost                         |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Napetostna konstanta faza-faza                                | 49.6 mVmin                       |
| Upornost navitja, faza-faza                                   | 26.4 Ohm                         |
| Induktivnost navitja, faza-faza                               | 31.9 mH                          |
| Skupni odgonski vztrajnostni moment                           | 0.22 kgcm <sup>2</sup>           |
| Teža izdelka                                                  | 1300 g                           |
| Dovoljena aksialna obremenitev gredi                          | 50 N                             |
| Dovoljena radialna obremenitev gredi                          | 250 N                            |
| Senzor položaja rotorja                                       | absolutni enkoder, multi turn    |
| Vmesnik senzorja položaja rotorja                             | HIPERFACE®                       |
| Merilno načelo senzorja položaja rotorja                      | kapacitivno                      |
| Senzor položaja rotorja, sinusne/kosinusne periode na vrtljaj | 16                               |
| Tipična ločljivost senzorja položaja rotorja                  | 12 bit                           |
| Tipična kotna natančnost senzorja položaja rotorja            | 20 arcmin                        |
| MTTFd, podkomponenta                                          | 271 let, senzor položaja rotorja |