


Kompaktni valj ADVU-12-15-P-A

Številka dela: 156502

FESTO



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|---|---|
| Hod | 15 mm |
| Premer bata | 12 mm |
| Blaženje | elastični blažilni obroči/elastične blažilne plošče na obeh straneh |
| Položaj vgradnje | poljubno |
| Način delovanja | dvosmerno delovanje |
| Konec batnice | Notranji navoj |
| Konstruktivna zgradba | Bat Batnica |
| Zaznavanje položaja | za mejno stikalo |
| Različice | enostranska batnica |
| Delovni tlak | 0.12 MPa...1 MPa 1.2 bar...10 bar 17.4 psi...145 psi |
| Delovni medij | Stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Napotek glede delovnega/krmilnega medija | možno delovanje z oljenjem (potrebno pri nadaljnjem delovanju) |
| Razred korozijske odpornosti KBK | 2 – zmerna korozijska obremenitev |
| Skladnost z LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura okolice | -20 °C...80 °C |
| Udarna energija v končnih položajih | 0.07 J |
| Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), povratni tok | 51 N |
| Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok | 68 N |
| Premikajoča se masa pri hodu 0 mm | 8 g |
| Dodatna premikajoča se masa na 10 mm hoda | 2 g |
| Osnovna teža pri 0 mm hoda | 87 g |
| Pribitek teže na 10 mm hoda | 15 g |
| Način pritrditve | s prehodno izvrtino z opremo izbirno: |
| Pnevmatični priključek | M5 |
| Material veznih vijakov | visoko legirano nerjavno jeklo |
| Material pokrova | Gnetna aluminijeva zlitina |
| Material dinamičnih tesnil | NBR TPE-U (PU) |

| Značilnost | Vrednost |
|---------------------|--------------------------------|
| Material batnice | visoko legirano nerjavno jeklo |
| Material cevi valja | gnetna aluminijeva zlitina |