

# Tesnilni obroč NPAS-C1-R-G38-P-FD-P10

Številka dela: 2652519

FESTO



## Podatkovni list

| Značilnost                                    | Vrednost                                                                                  |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Velikost posode                               | 10                                                                                        |
| Položaj vgradnje                              | poljubno                                                                                  |
| Delovni tlak celotnega temperaturnega območja | -0.095 MPa...1.2 MPa<br>-0.95 bar...12 bar<br>-13.775 psi...174 psi                       |
| Delovni medij                                 | stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7::-]<br>Voda (tekoča, brez ledu)<br>Vodna para |
| Napotek glede delovnega/krmilnega medija      | možno delovanje z oljenjem                                                                |
| Skladnost z LABS                              | VDMA24364-B2-L                                                                            |
| Primerno za živila                            | Glej razširjene informacije o materialu.                                                  |
| Temperatura okolice                           | -20 °C...120 °C                                                                           |
| Nazivni pritezni moment                       | 35 Nm                                                                                     |
| Toleranca za nazivni pritezni moment          | ± 10 %                                                                                    |
| Teža izdelka                                  | 0.15 g                                                                                    |
| Pnevmatični priključek                        | G3/8                                                                                      |
| Napotek glede materialov                      | V skladu z RoHS                                                                           |
| Material tesnil                               | PEEK                                                                                      |