


Vodilo EAGF-V2-KF-40-400

Številka dela: 2783080

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	40
Hod	400 mm
Reverzijska zračnost	0 µm
Položaj vgradnje	poljubno
Vodilo	Kroglično obtočno vodilo
Konstruktivna zgradba	vodilo
Razred korozijske odpornosti KBK	0 – brez korozijske obremenitve
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura okolice	-20 °C...80 °C
Največja sila Fy	1000 N
Največja sila Fy, statična	1260 N
Največja sila	1000 N
Največja sila Fz, statična	1260 N
Največji moment Mx	44 Nm
Največji moment Mx, statičen	55 Nm
Največji moment My	52 Nm
Največji moment My, statičen	65 Nm
Največji moment Mz	52 Nm
Največji moment Mz, statičen	65 Nm
Pomična sila	15 N
Premikajoča se masa	2563 g
Teža izdelka	3797 g
Težišče premikajoče se mase pri hodu 0 mm	38 mm
Dodatek k težišču premikajoče se mase na 10 mm hoda	4.2 mm
Način pritrditve	z notranjim navojem
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material vodilnega elementa	Poboljšano jeklo
Material ohišja	gnetna aluminijeva zlitina eloksiran
Material jarmove plošče	Jeklo