


Poševnosedežni ventil VZXF-L-M22C-M-A-G112-350-H3B1V-50-V

Številka dela: 3539367

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Konstruktivna zgradba	Sedežni ventil z batnim pogonom
Način upravljanja	pnevmatično
Načelo tesnjenja	mehko
Položaj vgradnje	poljubno
Način pritrditve	vgradnja v napeljavo
Priključek kabla	navojna objemka G1 1/2 v skladu z DIN ISO 228
Nazivni premer	35 mm
Ventilska funkcija	2/2, zaprt, monostabilen
Smer toka	ni reverzibilna
Tlak medija	-0.09 MPa...0 MPa -0.9 bar...0 bar
Nazivni tlak armature PN	16
Funkcija iztekajočega zraka	brez možnosti dušenja
Način vračanja	mehanska vzmet
Način krmiljenja	zunanje krmiljenje
Pnevmatični priključek	notranji navoj G1/8
Delovni tlak	0.6 MPa...1 MPa 6 bar...10 bar 87 psi...145 psi
Medij	para inertni plini filtriran stisnjen zrak, finost filtra 200 µm
Smer pretoka	prek ventilskega sedeža, za plinaste medije
Delovni medij	Stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Največja viskoznost	600 mm²/s
Temperatura medija	-10 °C...80 °C
Temperatura okolice	-10 °C...60 °C
Pretok Kv	23 m³/h
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Skladnost z LABS	VDMA24364 – cona III
Material ohišja armature	Rdeča litina
Številka materiala ohišja armature	CC499K
Material tesnila vretena	FPM

Značilnost	Vrednost
Material tesnila sedeža	FPM
Teža izdelka	2300 g
Razred korozijske odpornosti KBK	1 – nizka korozijska obremenitev
Material pogonskega ohišja	medenina