


Servomotor EMME-AS-100-MK-HS-AMX

Številka dela: 4267602

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Temperatura okolice	-10 °C...40 °C
Temperatura skladiščenja	-20 °C...70 °C
Relativna zračna vlažnost	0–90 %
V skladu s standardom	IEC 60034
Razred izolacijske zaščite	F
Nazivni razred v skladu z EN 60034-1	S1
Stopnja zaščite	IP21
Izvedba gredi moznika	DIN 6885 A 6 x 6 x 32
Električna priključna tehnika	vtič
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Razred korozijske odpornosti KBK	0 – brez korozijske obremenitve
Skladnost z LABS	VDMA24364 – cona III
Odobritev	RCM Mark c UL us – Recognized (OL)
Oznaka CE (glej izjavo o skladnosti)	v skladu z direktivo EU EMV v skladu z direktivo EU o nizki napetosti v skladu z direktivo EU RoHS
Oznaka UKCA (glejte izjavo o skladnosti)	v skladu s predpisi Združenega kraljestva za EMC v skladu s predpisi ZK RoHS v skladu s predpisi Združenega kraljestva za električno opremo
Nazivna delovna napetost DC	565 V
Nazivna napetost DC	565 V
Vezava navitja	Zvezda, znotraj
Število parov polov	3
Navor v mirovanju	7.5 Nm
Nazivni navor	6.4 Nm
Konični navor	30 Nm
Nazivna vrtilna hitrost	3000 1/min
Največja vrtilna hitrost	3941 1/min
Nazivna moč motorja	2000 W
Stalni tok v mirovanju	4.6 A
Nazivni tok motorja	4.1 A

Značilnost	Vrednost
Konični tok	18.4 A
Motorna konstanta	1.561 Nm/A
Napetostna konstanta faza-faza	101.4 mVmin
Upornost navitja, faza-faza	3.2 Ohm
Induktivnost navitja, faza-faza	12 mH
Skupni odgonski vztrajnostni moment	6.41 kgcm ²
Teža izdelka	7550 g
Dovoljena aksialna obremenitev gredi	136 N
Dovoljena radialna obremenitev gredi	680 N
Senzor položaja rotorja	absolutni varnostni enkoder, multi turn
Vmesnik senzorja položaja rotorja	HIPERFACE®
Merilno načelo senzorja položaja rotorja	optično
Senzor položaja rotorja, sinusne/kosinusne periode na vrtljaj	128
Tipična ločljivost senzorja položaja rotorja	15 bit
Tipična kotna natančnost senzorja položaja rotorja	20 arcmin
Safety Integrity Level (SIL), podkomponenta	SIL 2, senzor položaja rotorja SILCL 2, senzor položaja rotorja
Raven zmogljivosti (Performance Level – PL), podkomponenta	Kategorija 3, raven zmogljivosti d, senzor položaja rotorja
PFHd, podkomponenta	1,3 x 10E-8, senzor položaja rotorja
Življenjska doba Tm, podkomponenta	20 let, senzor položaja rotorja
MTTFd, podkomponenta	874 let, senzor položaja rotorja
Energetska učinkovitost	ENEFF (CN) / Class 2