



Magnetni ventil BMFH-2-3-M5

Številka dela: 4522

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Ventilska funkcija	2 x 3/2, zaprt, monostabilen
Način upravljanja	električno
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)	50 l/min
Pnevmatični delovni priključek	M5
Delovni tlak	0 MPa...0.8 MPa 0 bar...8 bar
Konstruktivna zgradba	sedežni ventil s povratno vzmetjo
Način vračanja	mehanska vzmet
Stopnja zaščite	IP65
Nazivni premer	1.3 mm
Načelo tesnjenja	mehko
Največje število ventilskih mest	2
Način krmiljenja	neposredno
Poraba energije, priteg	7.5 W
Poraba energije pri držanju	6 W
Delovni medij	stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Napotek glede delovnega/krmilnega medija	možno delovanje z oljenjem (potrebno pri nadaljnjem delovanju)
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura medija	-10 °C...60 °C
Temperatura okolice	-5 °C...40 °C
Teža izdelka	245 g
Električni priključek	Vtič
Način pritrditve	s prehodno izvrtino
Pnevmatični priključek 1	G1/8
Pnevmatični priključek 2	M5
Pnevmatični priključek 3	M5
Material ohišja	Aluminij