



# Kompaktni valj AEVULQZ-16-15-P-A

Številka dela: 157121  
Classic

FESTO

za brezdotično zaznavanje. Varovan pred zasukom s kvadratno batnico.  
Tip, ki se opušča. Dobavljen do 2019. Za alternativni izdelek si oglejte  
portal za podporo.

Moderne alternative najdete z vnosom prvih štirih mest kode tipa v  
polje za iskanje.



## Podatkovni list

| Značilnost                                | Vrednost                                                           |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Gib                                       | 15 mm                                                              |
| Premer bata                               | 16 mm                                                              |
| Dušenje                                   | P: elastični dušilni obroči/-plošče na obeh straneh                |
| Položaj vgradnje                          | poljuben                                                           |
| Način delovanja                           | enosmerni<br>vlečni                                                |
| Konec batnice                             | Notranji navoj                                                     |
| Konstrukcijska zgradba                    | Bat<br>Batnica                                                     |
| Zaznavanje položaja                       | za približevalna stikala                                           |
| Variante                                  | batnica na eni strani                                              |
| Varovanje pred zasukom/vodilo             | kvadratna batnica                                                  |
| Obratovalni tlak                          | 1,3 ... 10 bar                                                     |
| Delovni medij                             | Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4]                            |
| Opozorilo za obratovalni in krmilni medij | Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije) |
| Razred odpornosti proti koroziji KBK      | 2 - zmerna korozijska obremenitev                                  |
| Temperatura okolice                       | -20 ... 80 °C                                                      |
| Udarne energija v končnih legah           | 0,1 J                                                              |
| Teoretična sila pri 6 bar, delovni gib    | 81 N                                                               |
| Premikajoče se mase pri 0 mm giba         | 12 g                                                               |
| Dodatek mase na 10 mm giba                | 15 g                                                               |
| Osnovna masa za 0 mm giba                 | 89 g                                                               |
| Dodatek mase na 10 mm giba                | 4 g                                                                |
| Način pritrditve                          | po izbiri:<br>s skoznjo izvrtino<br>s priborom                     |
| Pnevmatični priključek                    | M5                                                                 |
| Material, vezni vijak                     | visokolegirano jeklo, nerjavno                                     |
| Material, pokrov                          | Aluminijeva litina za kovanje                                      |
| Material, dinamična tesnila               | NBR<br>TPE-U(PU)                                                   |
| Material, batnica                         | visokolegirano jeklo, nerjavno                                     |
| Material, cev valja                       | Aluminijeva litina za kovanje                                      |