

Filter iz aktivnega oglja MS4N-LFX

Številka dela: 527700

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	4
Serija	MS
Položaj vgradnje	navpično +/- 5°
Izpust kondenzata	popolnoma avtomatsko ročno obračanje polavtomatski
Konstruktivna zgradba	Filter iz aktivnega oglja
Zaščita posode	Plastična zaščitna košara integriran kot kovinska posoda
Delovni tlak	0 bar...14 bar
Največji normalni pretok za razred čistosti zraka	360 l/min
Odobritev	c UL us – Recognized (OL)
Delovni medij	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [3:4:2]
Razred korozijske odpornosti KBK	2 – zmerna korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura skladiščenja	-10 °C...60 °C
Razred čistosti zraka na izhodu	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [3:4:1]
Temperatura medija	5 °C...30 °C
Vsebnost preostalega olja	0.003 mg/m ³
Temperatura okolice	-10 °C...60 °C
Način pritrditve	vgradnja v napeljavo z opremo izbirno:
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material filtra	aktivno oglje
Material ohišja	aluminijeva tlačna litina