


Ločevalnik HPV-22-60-A

Številka dela: 529354

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Hod	60 mm
Premer bata	22 mm
Največja natančnost izmenjave	0.3 mm
Največja zračnost dročnika Sx	0.05 mm
Največja zračnost dročnika Sz	0.03 mm
Največja kotna zračnost vpenjalnih čeljusti ax	0.04 stp
Največja kotna zračnost vpenjalnih čeljusti ay	0.07 stp
Največja kotna zračnost vpenjalnih čeljusti az	0.12 stp
Pritrditev zunanjih prstov	Prehodna izvrtina
Blaženje	brez blaženja
Položaj vgradnje	poljubno
Način delovanja	dvosmerno delovanje
Konstruktivna zgradba	dvojni bat Batnica zaporni drsnik zavarovano proti vrtenju
Zaznavanje položaja	za mejno stikalo
Polovičen takt	398.1 ms
Zaščita pred vzvojnimi obremenitvami/vodilo	Štirikotno vodilo
Čas cikla	796.1 ms
Najmanjša razdalja med izdelki zaradi mejnih stikal	69 mm...73 mm
Previs mejnih stikal	14 mm...22 mm
Delovni tlak	3 bar...8 bar
Čas premikanja ven	0.48 ms...0.96 ms
Čas pomikanja navznoter	0.48 ms...0.96 ms
Delovni medij	Stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Napotek glede delovnega/krmilnega medija	možno delovanje z oljenjem (potrebno pri nadaljnjem delovanju)
Razred korozijske odpornosti KBK	2 – zmerna korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Stopnja zaščite	IP40
Temperatura okolice	5 °C...60 °C

Značilnost	Vrednost
Največji pritezni moment	24 Nm for M8 9.9 Nm for M6
Največja sila na prstu Fz, statična	180 N
Največji moment na prstu Mr, statičen	9 Nm
Največji moment na prstu Mx, statičen	9 Nm
Največji moment na prstu My, statičen	9 Nm
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), povratni tok	180 N
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok	225 N
Teža izdelka	1500 g
Največja masa na zunanji prijemalni prst	395 g
Alternativni priključki	M5
Način pritrditve	s prehodno odprtino za vijak M6 in centrirno pušo z notranjim navojem M8 in centrirno pušo
Pnevmatični priključek	M5
Material pokrova	visoko legirano jeklo
Material tesnil	NBR
Material ohišja	Gnetna aluminijeva zlitina, gladko eloksirana
Material batnice	visoko legirano jeklo
Material pehala	visoko legirano jeklo
Materialni zaporni drsnik	Cementirno jeklo