


Linearni pogon DGPL-25- -PPV-A-KF-B

Številka dela: 161792

FESTO



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|---|---|
| Hod | 10 mm...3000 mm |
| Premer bata | 25 mm |
| Blaženje | pnevmatično blaženje, nastavljivo na obeh straneh Blažilnik, trda karakteristika |
| Položaj vgradnje | poljubno |
| Vodilo | Kroglično obtočno vodilo |
| Načelo sojemanja | oblikovna zveza (reža) |
| Zaznavanje položaja | za mejno stikalo |
| Delovni tlak | 0.2 MPa...0.8 MPa 2 bar...8 bar |
| Način delovanja | dvosmerno delovanje |
| Delovni medij | stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:::] |
| Napotek glede delovnega/krmilnega medija | možno delovanje z oljenjem (potrebno pri nadaljnjem delovanju) |
| Razred korozijske odpornosti KBK | 0 – brez korozijske obremenitve |
| Skladnost z LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura okolice | -10 °C...60 °C |
| Dolžina blaženja | 18 mm |
| Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), povratni tok | 295 N |
| Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok | 295 N |
| Premikajoča se masa | 600 g |
| Premikajoča se masa pri hodu 0 mm | 600 g |
| Dodatna premikajoča se masa na 10 mm hoda | 53 g |
| Osnovna teža pri 0 mm hoda | 1520 g |
| Alternativni priključki | glej risbo izdelka |
| Pnevmatični priključek | G1/8 |
| Material pokrova | aluminijeva litina prevlečen |
| Material tesnil | NBR TPE-U (PU) |
| Material ohišja | Aluminij eloksiran |