

Ležajni podstavek CRLNG-40

Številka dela: 161841

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	40
Na podlagi standarda	ISO 15552 (doslej tudi VDMA 24562, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Položaj vgradnje	poljubno
Razred korozijske odpornosti KBK	4 – zelo močna korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Primernost za proizvodnjo litij-ionskih baterij	Izdelek ustreza Festovi interni opredelitvi izdelka za uporabo v proizvodnji baterij: Kovine, ki vsebujejo več kot 1-% masni delež bakra, cinka ali niklja, so izključene iz uporabe. Izjeme so nikelj v jeklih, kemično nikljane površine, vezja, vodniki, električni konektorji in tuljave.
Temperatura okolice	-40 °C...80 °C
Največ. obremenitev	1.5 kN
Teža izdelka	161 g
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material elementa za pritrditev	elektropolirano visoko legirano jeklo
Material ležaja	Umetna masa