

Prirobnična pritrditev CRFNG-50

Številka dela: 161848

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	50
Položaj vgradnje	poljubno
V skladu s standardom	ISO 15552 (doslej tudi VDMA 24562, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Razred korozijske odpornosti KBK	4 – zelo močna korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Primernost za proizvodnjo litij-ionskih baterij	Kovine, ki vsebujejo več kot 1 % masni delež bakra, so izključene iz uporabe. Izvzeta iz uporabe so tiskana vezja, vodniki, električni vtični priključki in tuljave. Kovine z več kot 1% bakra kot sestavina zlitine so izključene iz uporabe. Izjeme so plošče s tiskanim vezjem, kabli, električni priključki in tuljave. Kovine z več kot 5 % masnim deležem bakra so izključene iz uporabe. Izvzeta iz uporabe so tiskana vezja, vodniki, električni vtični priključki in tuljave. Kovine z več kot 5% bakra kot sestavina zlitine so izključene iz uporabe. Izjeme so plošče s tiskanim vezjem, kabli, električni priključki in tuljave. Kovine z več kot 5 % masnim deležem bakra, cinka ali niklja so izključene iz uporabe. Izjeme so nikelj v jeklih, kemično nikljane površine, vezja, vodniki, električni vtični priključki in tuljave.
Temperatura okolice	-40 °C...150 °C
Teža izdelka	526 g
Material elementa za pritrditev	visoko legirano nerjavno jeklo
Material vijakov	visoko legirano nerjavno jeklo