


# Odcepní modul MS6-FRM-1/2-Y

Številka dela: 529854

FESTO



## Podatkovni list

| Značilnost                                          | Vrednost                                                          |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Položaj vgradnje                                    | poljubno                                                          |
| Konstruktivna zgradba                               | odcepní modul                                                     |
| Delovni tlak                                        | 0 bar...12 bar                                                    |
| Normalni nazivni pretok v glavni smeri pretoka 1->2 | 14700 l/min                                                       |
| Normalen nazivni pretok, izhod navzgor              | 4400 l/min                                                        |
| Normalen nazivni pretok, izhod navzdol              | 4600 l/min                                                        |
| Območje delovne napetosti AC                        | 0 V...250 V                                                       |
| Območje delovne napetosti DC                        | 0 V...125 V                                                       |
| Delovni medij                                       | Stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:4:4]<br>Inertni plini |
| Napotek glede delovnega/krmilnega medija            | možno delovanje z oljenjem (potrebno pri nadaljnjem delovanju)    |
| Razred korozijske odpornosti KBK                    | 2 – zmerna korozijska obremenitev                                 |
| Skladnost z LABS                                    | VDMA24364-B1/B2-L                                                 |
| Temperatura skladiščenja                            | -10 °C...60 °C                                                    |
| Primerno za živila                                  | Glej razširjene informacije o materialu.                          |
| Temperatura medija                                  | -10 °C...60 °C                                                    |
| Temperatura okolice                                 | -10 °C...60 °C                                                    |
| Teža izdelka                                        | 736 g                                                             |
| Pnevmatični priključek 1                            | G1/2                                                              |
| Pnevmatični priključek 2                            | G1/2                                                              |
| Pnevmatični priključek 3                            | G1/2                                                              |
| Pnevmatični priključek 4                            | G1/2                                                              |
| Napotek glede materialov                            | V skladu z RoHS                                                   |
| Material ohišja                                     | aluminijeva tlačna litina                                         |