

Fini filter MS4N-LFM-1/4-BRM

Številka dela: 531810

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Serija	MS
Velikost	4
Konstruktivna zgradba	vlaknasti filter
Finost filtra	1 µm
Izpust kondenzata	ročno obračanje
Delovni tlak	0 MPa...1.4 MPa 0 bar...14 bar 0 psi...203 psi
Delovni medij	stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [6:..4] Inertni plini
Razred čistosti zraka na izhodu	Stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [5:..3]
Največji normalni pretok za razred čistosti zraka	360 l/min
Najmanjši normalni pretok za razred čistosti zraka	54 l/min
Učinkovitost filtra	99.99 %
Največja količina kondenzata	19 ml
Zaščita posode	Plastična zaščitna košara
Razred korozijske odpornosti KBK	2 – zmerna korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Primerno za živila	Glej razširjene informacije o materialu.
Temperatura medija	-10 °C...60 °C
Temperatura okolice	-10 °C...60 °C
Temperatura skladiščenja	-10 °C...60 °C
Stopnja ločevanja drobnih delcev	99 %
Vsebnost preostalega olja	0.5 mg/m ³
Stopnja ločevanja oljnega aerosola	90 %
Način pritrditve	vgradnja v napeljavo z opremo izbirno:
Položaj vgradnje	navpično +/- 5°
Pnevmatični priključek 1	1/4 NPT
Pnevmatični priključek 2	1/4 NPT
Material ohišja	aluminijeva tlačna litina

Značilnost	Vrednost
Material filtra	borsilikatna vlakna
Material posode	PC
Material tesnil	NBR
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Teža izdelka	190 g