



Vklopni ventil PVEL-P-124-HP7

Številka dela: 1629205

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Serija	L
Nazivni premer DN	54
Konstruktivna zgradba	batni drsnik
Način upravljanja	pnevmatično
Načelo tesnjenja	mehko
Funkcija iztekajočega zraka	brez možnosti dušenja
Način vračanja	mehanska vzmet
Način krmiljenja	neposredno
Ventilska funkcija	3/2, zaprt, monostabilen
Delovni tlak	0 MPa...4.2 MPa 0 bar...42 bar
Krmilni tlak	9 bar...42 bar
Delovni medij	Stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Inertni plini
Napotek glede delovnega/krmilnega medija	možno delovanje z oljenjem (potrebno pri nadaljnjem delovanju)
Razred korozijske odpornosti KBK	2 – zmerna korozijska obremenitev
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Skladnost z LABS	VDMA24364 – cona III
Temperatura medija	5 °C...50 °C
Temperatura okolice	5 °C...50 °C
Oznaka CE (glej izjavo o skladnosti)	v skladu z direktivo EU o tlačni opremi
Oznaka UKCA (glejte izjavo o skladnosti)	v skladu s predpisi Združenega kraljestva za tlačno opremo
Primerno za živila	Glej razširjene informacije o materialu.
Položaj vgradnje	poljubno
Teža izdelka	7250 g
Pnevmatični priključek 3	G1/2
Priključek za krmilni zrak 12	G1/4
Dovajanje krmilnega zraka	zunaj
Material batnega drsnika	Gnetna aluminijeva zlitina
Material tesnil	NBR PE
Material ohišja	gnetna aluminijeva zlitina