


Ploski valj
EZH-2,5/9-10-B
Številka dela: 164991

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Hod	10 mm
Premer bata	6 mm ekvivalentni premer
Blaženje	brez blaženja
Položaj vgradnje	poljubno
Način delovanja	potiskanje enosmerno delovanje
Konstruktivna zgradba	Bat kvadratna batnica
Zaznavanje položaja	brez
Zaščita pred vzvojnimi obremenitvami/vodilo	pravokotna batnica
Delovni tlak	0.28 MPa...0.6 MPa 2.8 bar...6 bar
Delovni medij	Stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Napotek glede delovnega/krmilnega medija	možno delovanje z oljenjem (potrebno pri nadaljnjem delovanju)
Razred korozijske odpornosti KBK	2 – zmerna korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura okolice	0 °C...60 °C
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok	10 N
Teoretična minimalna povratna sila vzmeti	3 N
Teoretična največja povratna sila vzmeti	4 N
Teža izdelka	11 g
Način pritrditve	s prečno izvrtino
Pnevmatični priključek	vtični priključek PK-3
Material pokrova	Aluminij
Material tesnil	NBR
Material ohišja	Aluminij
Material batnice	Bakrova zlitina nikljan