

Drsnik Mini SLS- 6-30-P-A

Številka dela: 170490

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Hod	30 mm
Premer bata	6 mm
Način delovanja pogonske enote	jarem
Blaženje	elastični blažilni obroči/elastične blažilne plošče na obeh straneh
Položaj vgradnje	poljubno
Vodilo	vodilo s kroglično kletko
Konstruktivna zgradba	Jarem Bat Batnica Vodilo s kroglično kletko Drsniki
Zaznavanje položaja	za mejno stikalo
Delovni tlak	0.15 MPa...1 MPa 1.5 bar...10 bar 21.75 psi...145 psi
Način delovanja	dvosmerno delovanje
Delovni medij	Stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Napotek glede delovnega/krmilnega medija	možno delovanje z oljenjem (potrebno pri nadaljnjem delovanju)
Razred korozijske odpornosti KBK	0 – brez korozijske obremenitve
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura okolice	-20 °C...60 °C
Udarna energija v končnih položajih	0.008 Nm
Največja sila Fy	140 N
Največja sila	140 N
Največji moment Mx	0.9 Nm
Največji moment My	0.9 Nm
Največji moment Mz	0.6 Nm
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), povratni tok	13 N
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok	17 N
Premikajoča se masa	38 g
Teža izdelka	141 g
Alternativni priključki	glej risbo izdelka
Način pritrditve	s prehodno izvrtino

Značilnost	Vrednost
Pnevmatični priključek	M5
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material pokrova	Aluminijasta zlitina, eloksirana
Material vodila	jeklo
Material ohišja	visoko legirano nerjavno jeklo