


# Fini filter MS6N-LFM-1/4-BUV-DA

Številka dela: 536863

FESTO



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Serija	MS
Velikost	6
Konstruktivna zgradba	vlaknasti filter
Finost filtra	1 µm
Izpust kondenzata	popolnoma avtomatsko ročni, tipkalen
Delovni tlak	0.2 MPa...1.2 MPa 2 bar...12 bar 29 psi...174 psi
Delovni medij	stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [6::-4] Inertni plini
Razred čistosti zraka na izhodu	Stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [5::-3]
Največji normalni pretok za razred čistosti zraka	950 l/min
Najmanjši normalni pretok za razred čistosti zraka	140 l/min
Učinkovitost filtra	99.99 %
Največja količina kondenzata	38 cm <sup>3</sup>
Zaščita posode	integriran kot kovinska posoda
Razred korozijske odpornosti KBK	2 – zmerna korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Primerno za živila	Glej razširjene informacije o materialu.
Temperatura medija	-10 °C...60 °C
Temperatura okolice	-10 °C...60 °C
Temperatura skladiščenja	-10 °C...60 °C
Stopnja ločevanja drobnih delcev	99 %
Vsebnost preostalega olja	0.5 mg/m <sup>3</sup>
Stopnja ločevanja oljnega aerosola	90 %
Prikaz diferenčnega tlaka	Optični prikazovalnik
Način pritrditve	vgradnja v napeljavo z opremo izbirno:
Položaj vgradnje	navpično +/- 5°

Značilnost	Vrednost
Pnevmatični priključek 1	1/4 NPT
Pnevmatični priključek 2	1/4 NPT
Material ohišja	aluminijeva tlačna litina
Material filtra	borsilikatna vlakna
Material posode	gnetna aluminijeva zlitina
Material tesnil	NBR
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Teža izdelka	820 g