

Vrtilni razdelilec GF-1/8-M5

Številka dela: 539290

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Nazivni premer	4.1 mm
Položaj vgradnje	poljubno
Delovni tlak celotnega temperaturnega območja	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
Normalni pretok 1-2,1 (6->0)	490 l/min
Normalni pretok 1-2.X odprt (6->0)	2250 l/min
Največja vrtilna hitrost	3000 1/min
Delovni medij	stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:::-] Voda (tekoča, brez ledu)
Napotek glede delovnega/krmilnega medija	Pri delovanju z vodo uporabite filter 5 µm možno delovanje z oljenjem
Razred korozijske odpornosti KBK	1 – nizka korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okolice	-10 °C...80 °C
Največji pritezni moment	1.95 Nm
Največja aksialna sila	50 N
Največja radialna sila	150 N
Nazivni pritezni moment	1.22 Nm
Toleranca za nazivni pritezni moment	± 20 %
Teža izdelka	400 g
Pnevmatični priključek 1	G1/8
Pnevmatični priključek 2	M5
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material ohišja	Medenina, nikljana
Material gredi	visoko legirano jeklo