

**Vtičnica**  
**MSSD-V-M16**  
Številka dela: 539713

**FESTO**



**Podatkovni list**

| Značilnost                  | Vrednost                                                                                                  |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pogostost priključka        | 50                                                                                                        |
| Način pritrditve            | na magnetni ventil s centralnim vijakom M3                                                                |
| Položaj vgradnje            | poljubno                                                                                                  |
| Teža izdelka                | 35 g                                                                                                      |
| Električni priključek       | 3-polni<br>doza, kotna oblika<br>oblika B<br>v skladu s standardom DIN EN 175301-803<br>štirikotna oblika |
| Kabelski navojni priključek | M16                                                                                                       |
| Dovoljen premer kabla       | 6 mm...8 mm                                                                                               |
| Prečni prerez priključka    | 0.75 mm <sup>2</sup>                                                                                      |
| Stopnja zaščite             | IP65<br>v skladu z IEC 60529                                                                              |
| Temperatura okolice         | -20 °C...115 °C                                                                                           |
| Skladnost z LABS            | VDMA24364-B2-L                                                                                            |
| Material ohišja             | Ojačan PA                                                                                                 |
| Material tesnil             | HNBR                                                                                                      |