

# Cev iz umetne mase PEN-10X1,5-NT

Številka dela: 543249

FESTO



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Zunanji Ø	10 mm
Polmer upogibanja, pomemben za pretok	40 mm
Notranji Ø	7 mm
Najmanjši polmer upogibanja	23.5 mm
Lastnosti gibke cevi	primerno za energetske verige
Od temperature odvisen delovni tlak	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
Napotek glede delovnega tlaka	Voda: najv. 0,6 MPa pri 0–50 °C
Odobritev	TÜV
Pristojni organ za izdajo certifikata	B 013277 0506 00
Delovni medij	stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Voda (tekoča, brez ledu)
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Razred čistih prostorov	Statično nameščen element, smiselna ocena v skladu z ISO 14644-1 ni mogoča
Temperatura okolice	-30 °C...60 °C
Teža izdelka glede na dolžino	0.03766 kg/m
Pnevmatični priključek	za zunanji Ø vtičnega priključka 10 mm
Barva	naravno
Trdota po Shoru	D 52 +/-3
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material gibke cevi	PE