

Zasučni pogon DRVS-16-90-P

Številka dela: 1845713

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	16
Kot blaženja	0.5 stp
Kot zasuka	0 stp...90 stp
Dovoljeni polmer prislona	17 mm
Blaženje	elastični blažilni obroči/elastične blažilne plošče na obeh straneh
Položaj vgradnje	poljubno
Način delovanja	dvosmerno delovanje
Konstruktivna zgradba	Nihajno krilo
Zaznavanje položaja	za mejno stikalo
Različice	prenosna gred
Delovni tlak	0.25 MPa...0.8 MPa 2.5 bar...8 bar
Največja frekvenca nihanja pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	3 Hz
Ponovljivost	1 stp
Delovni medij	Stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Napitek glede delovnega/krmilnega medija	možno delovanje z oljenjem (potrebno pri nadaljnjem delovanju)
Razred korozijske odpornosti KBK	1 – nizka korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Razred čistih prostorov	Razred 6 v skladu z ISO 14644-1
Temperatura okolice	0 °C...60 °C
Največja omejevalna sila	160 N
Največja aksialna sila	25 N
Največja radialna sila	30 N
Teoretični navor pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	2 Nm
Dovoljeni masni vztrajnostni moment	0.01 kgm ²
Teža izdelka	272 g
Način pritrditve	z notranjim navojem
Pnevmatični priključek	M5
Napitek glede materialov	V skladu z RoHS
Material pogonske gredi	jeklo, nikljano
Material tesnil	TPE-U (PU)

Značilnost	Vrednost
Material ohišja	aluminijeva tlačna litina, lakirana