


# Enota za pripravo zraka LFR-3/4-D-MAXI-KA-A

Številka dela: 185718

**FESTO**



## Podatkovni list

| Značilnost                                                   | Vrednost                                                          |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Velikost                                                     | maksi                                                             |
| Serijska                                                     | D                                                                 |
| Zaščita pred aktiviranjem                                    | Vrtljivi gumb z aretnim mehanizmom                                |
| Položaj vgradnje                                             | navpično +/- 5°                                                   |
| Finost filtra                                                | 40 µm                                                             |
| Izpust kondenzata                                            | popolnoma avtomatsko                                              |
| Konstruktivna zgradba                                        | odcepní modul<br>filter regulator z manometrom                    |
| Največja količina kondenzata                                 | 80 cm <sup>3</sup>                                                |
| Zaščita posode                                               | kovinska zaščitna košara                                          |
| Prikaz tlaka                                                 | z manometrom                                                      |
| Delovni tlak                                                 | 0.2 MPa...1.2 MPa<br>2 bar...12 bar<br>29 psi...174 psi           |
| Območje regulacije tlaka                                     | 0.05 MPa...1.2 MPa<br>0.5 bar...12 bar<br>7.25 psi...174 psi      |
| Največja histereza tlaka                                     | 0.03 MPa<br>0.3 bar<br>4.35 psi                                   |
| Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343) | 9400 l/min                                                        |
| Delovni medij                                                | stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [-:-:-]<br>Inertni plini |
| Razred korozijske odpornosti KBK                             | 2 – zmerna korozijska obremenitev                                 |
| Skladnost z LABS                                             | VDMA24364-B1/B2-L                                                 |
| Razred čistosti zraka na izhodu                              | Stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:8:4]<br>Inertni plini |
| Temperatura medija                                           | -10 °C...60 °C                                                    |
| Temperatura okolice                                          | -10 °C...60 °C                                                    |
| Teža izdelka                                                 | 2400 g                                                            |
| Način pritrditve                                             | izbirno:<br>vgradnja v napeljavo<br>z opremo                      |
| Pnevmatični priključek 1                                     | G3/4                                                              |

| Značilnost               | Vrednost              |
|--------------------------|-----------------------|
| Pnevmatični priključek 2 | G3/4                  |
| Material ohišja          | cinkova tlačna litina |
| Material posode          | PC                    |