


Zasučni pogon DSM-32-270-FW-A-B

Številka dela: 547599

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	32
Kot zasuka	0 stp...270 stp
Dovoljeni polmer prisloni	28 mm
Položaj vgradnje	poljubno
Način delovanja	dvosmerno delovanje
Konstruktivna zgradba	Nihajno krilo
Zaznavanje položaja	brez
Delovni tlak	0.15 MPa...1 MPa 1.5 bar...10 bar
Največja frekvenca nihanja pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	2 Hz
Delovni medij	stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Napotek glede delovnega/krmilnega medija	možno delovanje z oljenjem (potrebno pri nadaljnjem delovanju)
Razred korozijske odpornosti KBK	0 – brez korozijske obremenitve
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Ustreznost za čiste prostore, merjena v skladu z ISO 14644-14	Razred 6 v skladu z ISO 14644-1
Temperatura okolice	-10 °C...60 °C
Največja omejevalna sila	480 N
Največja aksialna sila	75 N
Največja radialna sila	200 N
Teoretični navor pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	10 Nm
Teža izdelka	1325 g
Način pritrditve	z notranjim navojem
Pnevmatični priključek	G1/8
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material pogonske gredi	Jeklo nikljan
Material tesnil	TPE-U (PU)
Material ohišja	gnetna aluminijeva zlitina