

Kratkohodni valj AEVC-4-2,5-P

Številka dela: 188050

FESTO



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|--|---|
| Hod | 2.5 mm |
| Premer bata | 4 mm |
| Povratna sila vzmeti pri uvlečeni batnici | 1 N |
| Blaženje | elastični blažilni obroči/elastične blažilne plošče na obeh straneh |
| Položaj vgradnje | poljubno |
| Način delovanja | potiskanje enosmerno delovanje |
| Konstruktivna zgradba | Bat Batnica |
| Zaznavanje položaja | brez |
| Delovni tlak | 0.25 MPa...0.8 MPa 2.5 bar...8 bar 36.25 psi...116 psi |
| Delovni medij | Stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Napotek glede delovnega/krmilnega medija | možno delovanje z oljenjem (potrebno pri nadaljnjem delovanju) |
| Razred korozijske odpornosti KBK | 1 – nizka korozijska obremenitev |
| Skladnost z LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura okolice | -20 °C...80 °C |
| Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok | 4.9 N |
| Premikajoča se masa | 0.15 g |
| Teža izdelka | 3 g |
| Način pritrditve | s prehodno izvrtino z opremo izbirno: |
| Pnevmatični priključek | M3 |
| Napotek glede materialov | V skladu z RoHS |
| Material pokrova | Gnetna aluminijeva zlitina eloksirano |
| Material tesnil | HNBR NBR |
| Material ohišja | gnetna aluminijeva zlitina eloksiran |
| Material batnice | gnetna aluminijeva zlitina eloksirano |